

Han DD Quad module female



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 042 3101
规格	Han DD Quad module female
浩亭电子目录	https://harting.com/09140423101

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han DD® Quad 模块
模块尺寸	双模块

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
针数	42
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.14 ... 2.5 mm²
导体截面积	AWG 26 ... AWG 14
线芯外径	≤3.7 mm
额定电流	10 A
额定电压	150 V
额定脉冲电压	2.5 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	250 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-40 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

插拔次数	≥500
------	------

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

商业数据

包装尺寸	1
净重	22 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140021464
eCl@ss	27440217 工业连接器的模块 (电源/信号) 。
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552