

16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD en Bekabeling

Product ID: SV1631DUSBK



De SV1631DUSBK 16-poort 1U-rack USB KVM-switch Set met OSD en Bekabeling biedt u een goed uitgeruste KVM-switch en alle benodigde kabels en accessoires om meteen een verbinding te kunnen leggen met 16 servers of pc's, wat de installatie gemakkelijk en eenvoudig maakt. De USB KVM-switch is een betrouwbare oplossing voor computerbeheer waarmee u maximaal 16 via USB aangesloten computers kunt bedienen vanaf één toetsenbord, muis en beeldscherm. U kunt omschakelen via sneltoetsen op het toetsenbord of druktoetsen op het voorpaneel en biedt ook een handig schermmenu (OSD, on-screen display) voor de instellingen. De 16-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches voor het bedienen van maximaal 136 computers met behulp van dit ene apparaat. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Beheer uw serverpark efficiënt vanaf een enkele console
- Nuttig in testlaboratoria voor software waar meerdere besturingssystemen worden gebruikt
- Ideaal voor het testen / inbranden van computers en bespaart de kosten extra randapparatuur te moeten aanschaffen
- Centrale bediening van meerdere systemen in een datacenter
- Systeembeheer voor colocatie / internetproviders
- Beheer en bediening van computers in een productielijn

Features

- Wordt geleverd met 16 stuks 1,80m lange USB KVM-kabels
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting
- Robuuste, volledig metalen op 1U in een rack monteerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en serverkasten
- Beveiligingsmogelijkheid via OSD om bepaalde KVM-poorten met een wachtwoord tegen onbevoegd gebruik te beschermen
- Automatische scanfunctie schakelt automatisch tussen de aangesloten PC's
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- Sneltoetsfunctionaliteit zorgt voor een snelle computertoegang
- Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam
- Plug-and-play systeemconfiguratie

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	16
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Ja
Prestaties	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Max. op elkaar aansluitbare computers	136
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	158000 hours
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
	Schermmenu & sneltoetsen	Ja
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	16 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Groen - Power 16 - Groen - PC online 16 - Rood - PC geselecteerd
	Voeding	Inclusief voedingsadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	9 DC
	Uitgangsstroom	1A

	Vermogensopname	9
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	17.3 in [440 mm]
	Diepte product	7.5 in [190 mm]
	Gewicht product	5.3 lb [2.4 kg]
	Hoogte product	1.8 in [45 mm]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	13.4 lb [6.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - StarView 16-poort USB KVM-switch
		2 - Montagebeugels
		16 - 1,80m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels
		1 - Set schroeven
		4 - Zelfklevende voetjes
		1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.