

## PNR260x75-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400328

Corps de roue polypropylène, Bandage: mousse de polyuréthane injecté, roulement rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Fiche technique

Diamètre de roue	260 mm
Largeur de bandage	75 mm
Alésage - Ø	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Poids	1.95 kg
Capacité de charge dynamique	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg

### Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○

### Dimensions

