



Données techniques

1R40X50X20

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	40 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	20 mm
F - Cote sous Rouleaux	50 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
t - Longueur chanfrein BI	0,8 mm
Classe de précision	P0
Masse	0,106 kg

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	44 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,3 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15