

TC Wall Port Guide d'installation

Le TC Wall Port est conçu pour être utilisé avec une sonde de température thermocouple externe avec mini-prise.

Pour l'installer, fixez d'abord le capteur de la sonde à l'objet que vous souhaitez surveiller à l'aide d'un tampon adhésif TAPS ou d'un ruban similaire. Faites passer le fil de la sonde dans une position pratique (les sondes sont disponibles de 1 à 20 mètres de longueur). Fixez le panneau arrière du TC Wall Port au mur à l'aide des trous de vis à fente fournis ou d'un ruban adhésif approprié.



Ensuite, branchez le fil de la sonde dans la prise à l'ARRIÈRE de la plaque frontale comme indiqué ci-dessous en vous assurant que le col de la fiche se trouve dans l'ouverture de la plaque frontale (voir ci-dessous)



Fixez maintenant la plaque frontale à la plaque arrière à l'aide des vis fournies. Connectez votre thermomètre à thermocouple au port à l'aide d'un câble plug-to-pug et lisez la température.



Liste des pieces		
Numéro de pièce allié	RS Numéro d'article	Description
KA01	409-4908	Sonde à fil fin à thermocouple de type K (1 m)
KA01-3	479-1788	Sonde à fil fin thermocouple de type K (3 m)
KM07	788-7144	Sonde d'immersion à thermocouple de type K
KMPC1MP	788-7122	Câble de connexion enroulé Longueur 1 m
MM2008	204-8413	Thermomètre anti-légionelles à thermocouple
MM7010	204-8412	Thermomètre enregistreur à thermocouple
MM7000-2D	204-8411	Thermomètre d'enregistrement de lecture de code-barres à thermocouple