

特点

- 对金属、玻璃、陶瓷、木材、瓷砖和涂漆表面具有极佳的粘附力
- 极佳的耐候性
- 防水密封
- 包装类型碳粉盒

RS Pro 硅树脂密封胶 310ml 墨盒

RS 号: 512799



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

黑色或白色中性固化硅酮密封胶。它对多孔和非多孔结构基材具有极佳的非底漆粘附力、特别适用于扩展接头、幕墙和建筑幕墙。

一般规格

化学类型	弹性体
产品表单	粘贴
颜色	白色
封装尺寸	40g/200ml
包装类型	盒装
物理属性	低模数、中性固化
固化时间	7 (23°C) 天
气味	甜蜜
最低工作温度	-50°C
最高工作温度	100°C
工作温度范围:	-50°C 至 +100°C
食品加工安全	否
应用	接合

机械规格

硬度	30 肖氏 a
比重	1.52
拉伸强度	180N/cm

认证

合规性 / 认证	BS5889 a 型、 din 18545
----------	-----------------------

