

CARACTERISTIQUES

- L'acier à revêtement en nylon offre une excellente protection contre les rayures
- Plage de températures : 0 à 60 °C.
- Idéal pour une utilisation comme clips de retenue d'outil
- Les clips sont fournis avec des vis de fixation

Clip à ressort en acier de 25,4 mm de RS PRO, 30,16 mm x 7,94 mm x 41 28 mm, 4BA

RS code commande : 507-781



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Cette pince à ressort à revêtement nylon de la marque de confiance RS PRO est extrêmement polyvalente. Avec une structure en acier solide, le clip est facilement monté par un trou de vis. Une fois en place, il peut être utilisé pour fixer les outils, les tuyaux ou les tuyaux en les cliquetant simplement en place. Le revêtement en nylon garantit que la pince est moins susceptible de rayer ou d'endommager tout ce qui y est inséré.

Caractéristiques

Couleur du revêtement	Noir
Matériau	Acier
Matériau de revêtement	Nylon
Applications	Outils de maintien, solution d'organisation de câble personnalisée

Spécifications mécaniques

Diamètre du clip	25,4mm
Largeur totale	30,16mm
Hauteur	7,94mm
Profondeur	41,28mm
Diamètre du trou de fixation	4BA
Epaisseur	0,558mm

