



Fiche technique

Tenailles RS Pro (manchons en PVC)

FR




Caractéristiques du produit :

Forgées en Allemagne

DIN ISO 9242

- Pour l'attache et la découpe de fils de construction
- Outil en acier spécial
- Finition phosphatée
- Manchons en PVC



CODE COMMANDE RS	L mm/pouces	L3 mm	W3 mm	L1 mm	g
1829973	225 mm / 9 po	30	15,6	20,5	342
1829974	250 mm/10 pouces	33	17	24	436
1829976	280 mm/11 pouces	36	18	25	512