

19 pulg. Armario de montaje en pared

Características técnicas

Material Acero de 1,2 mm

Color RAL 7035



Carga máxima estática Hasta 70 kg

Acabado Pintura en polvo electrostática



Configuración estándar

- ✓ Bastidor de acero
- ✓ Puerta de cristal con bloqueo cilíndrico
- ✓ Paneles laterales que se pueden abrir desde el interior por seguridad
- ✓ 1 par de carriles de montaje de 19 pulg. de altas prestaciones
- ✓ Opción de paquete compacto disponible
- ✓ Conformidad con RoHS, certificación UL y Gost-R



Altura U	Anchura externa [anch.] mm	Profundidad externa [prof.] mm	Altura externa [alt.] mm	Anchura interna [anch.] mm	Profundidad interna [prof.] mm	Altura interna [alt.] mm	Rango de ajuste de la profundidad de los carriles de 19 pulg. [c]	Peso kg	Código RS
6	600	400	366	510	360	266	110-305	21,36	8020327
6	600	560	366	510	520	266	110-465	24,26	8020320
9	600	450	510	510	360	408	110-305	24,62	8020324
9	600	560	488	510	520	408	110-465	27,82	8020333
12	600	450	645	510	360	541	110-305	28,01	8020336
12	600	560	621	510	520	541	110-465	31,65	8020330