

SAC-12P-MR/10,0-35T SH SCO - 传感器/执行器电缆



1430116

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430116>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，12-位置，PUR/PVC，黑色 RAL 9005，屏蔽，插头 弯头 M12 SPEEDCON，编码: A，与 自由出线，电缆长度: 10 m

优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装，节省时间
- 节省空间 - 采用高位插拔式连接器
- 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

商业数据

订货号	1430116
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1CNA
产品关键代码	AF1CNA
目录页面	页码214 (C-2-2019)
GTIN	4046356322386
单件重量（含包装）	937.4 g
单件重量（不含包装）	900 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准
位数	12
出线口编号	1
屏蔽	有
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
夹具本体材料	TPU, 阻燃性高, 具自熄灭性质
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺钉连接材料	压铸, 镀镍

电气特性

绝缘电阻	$\geq 10 \text{ M}\Omega$
额定电压 U_N	30 V AC
	30 V DC
额定电流 I_N	1.5 A

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.4 Nm (M12插头式连接器)
------	--------------------

连接器

连接1

类型	插头 弯头 M12 SPEEDCON
位数	12
锁定类型	SPEEDCON
防插错编码类型	A

连接2

类型	自由出线
----	------

电缆/电线

电缆长度	10 m
------	------

黑色PUR/PVC双绞线 [35T]

尺寸图		
电缆重量	87 kg/km	
UL AWM	20233 / 1061 (80°C/300 V)	
位数	12	
屏蔽	有	
光缆类型	黑色PUR/PVC双绞线 [35T]	
导线结构 信号线	18x 0.10 mm	
AWG，信号线	26	
导线横截面	12x 0.14 mm² (信号线路)	
线径，包括绝缘层	1 mm ±0.05 mm (信号线路)	
电缆外径	8.50 mm ±0.2 mm	
外护套，材料	PUR	
外护套，颜色	黑色 RAL 9005	
导线材料	镀锡铜绞线	
导线绝缘材料	PVC	
单线，颜色	白色-棕色、绿色-黄色、灰色-粉色、蓝色-红色、黑色-紫色、灰色/粉色-红色/蓝色	
双绞线	2根线为一对	
总绞线	6对线芯缠绕在填充线芯上	
光缆屏蔽盖板	85 %	
最大导线电阻	≤ 142 Ω/km (20 °C时)	
绝缘电阻	≥ 10 MΩ*km (20 °C时)	
额定电压，电缆	42 V AC	
测试电压	1500 V AC	
最小弯曲半径，固定安装	5 x D	
最小弯曲半径，活动安装	10 x D	
最小弯曲半径，固定式安装	43 mm	
最小弯曲半径，移动式安装	85 mm	
动态负载能力（弯曲）	最大折弯次数: 2000000， 弯曲半径: 85 mm， 横向轨迹: 10 m， 横向速度: 3 m/s， 加速度: 10 m/s²	
阻燃	符合DIN EN 60332-1-2	
	符合 VW-1	

1430116

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430116>

阻油性	符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能	防水解，防细菌腐蚀 (符合EN 50396)
特殊性质	可用于拖链
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件


环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101


图纸

尺寸图



M12 SPEEDCON针式，弯头，屏蔽

示意图




M12针式连接器的引脚分配，12芯，插头侧视图

1430116

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430116>

电路图



M12针式触点分配

1430116
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430116>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430116>

	UL认证			
	认证ID: E221474			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	1 A	-	-

	EAC-RoHS			
	认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387			

SAC-12P-MR/10,0-35T SH SCO - 传感器/执行器电缆



1430116

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1430116>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	11.466千克二氧化碳当量