

1 m USB till Lightning-kabel, MFi-certifierad, iPhone-spiralladdarkabel, svart, TPE-mantel med slitstark aramidfiber, kraftig Lightning-spiralkabel

Produkt ID: RUSB2ALT1MBC



Denna Lightning till USB A-spiralkabel klarar av de dagliga kraven på att ladda och synkronisera dina mobila enheter. Den drar ihop sig till 38 cm vilket gör den kompakt och enkel att förvara.

Den slitstarka Lightning-laddningskabeln är förstärkt med aramidfiber som skyddar den från påfrestningen av att ständigt böjas. Detta gör att kabeln kan böjas utan att översträckas eller skada kabelns kärna.

Lightning till USB A-kabeln är konstruerad för att förhindra att kontakten separeras från manteln. Den extra långa avlastningsformen har testats för att klara över 5 000 böjcykler vid 180° vinkel.

Den hållbara kabeln stöder alla USB 2.0-specifikationer som ger en pålitlig anslutning för alla dina Lightning-enheter. Den är även Apple MFi-certifierad vilket garanterar snabb och pålitlig laddning och synkronisering från USB-A-laddningsportar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **USB A TILL LIGHTNING-KABEL:** Spiralkabeln sträcker sig upp till 1 m och drar ihop sig till 38 cm vilket förhindrar att den trasslar ihop sig och kommer i vägen. Dess starka men mjukt flexibla TPE-mantel gör den lätt att rulla ihop och lägga undan i fordonets konsol eller handskfack
- **KRAFTIG DESIGN:** USB A 2.0-kabeln av hög kvalitet är förstärkt med aramidfiber för ökad draghållfasthet. Testad för att klara 10 000+ införingar och 5 000+ böjcykler vid 180°. Slitstark TPE-mantel och dragavlastning. TPE är giftfritt, halogenfritt
- **APPLE MFI-CERTIFIERAD:** USB-A till Lightning-adapterkabel för garanterat snabb och pålitlig laddning/synkronisering från USB-A-laddningsport till Lightning-enheter inklusive iPhone Pro/Max/Mini/XR upp till iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **LADDA LIGHTNING-ENHETER:** Kraftig spiralsladd som laddar enheter med Lightning-port, inkluderar AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse och Siri Remote, idealisk för användning i laddningsstationer
- **KABELNS SPECIFIKATIONER:** Längd: 1 m | Färg: Svart | Kabeltyp: Spiral | Kontakter: Lightning och USB A | Prestanda: USB 2.0 480 Mbps | Förstärkning: Aramidfiber | Manteltyp: TPE | Avskärmning: Al-Mylar | Kraftig laddningskabel för iPhone

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Maximal kabellängd	39.4 in [1000 mm]
Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Kontakt(er)

Connector A	1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts)
Connector B	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Miljö

Drifttemperatur	0 to 80°C (32 to 176°F)
Förvaringstemperatur	0 to 80°C (32 to 176°F)
Luftfuktighet	0 % till 95 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	22/32 AWG
Kabellängd	39.4 in [1000 mm]
Yttre kabeldiameter	0.1 in [3.1 mm]
Produktlängd	15.1 in [38.3 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.7 cm]
Produktvikt	1.5 oz [42.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.7 in [12.0 cm]
Paketets bredd	5.0 in [12.6 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [56.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-A till Lightning-spiralkabel
-----------------	--------------------------------------

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.