

## CARACTERÍSTICAS

- Lámpara de baja tensión para ahorrar energía y dinero
- Los LED son de larga duración y no producen calor
- La lente de vidrio templado reforzado proporciona resistencia a impactos
- Construcción robusta para un servicio largo

# Luz industrial de LED RS Pro, 100 → 260 V ac, 12 W, ARM ajustable, alcance 400mm, longitud de ARM 800mm

Código RS 777-7980



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

La marca de alta calidad RS PRO presenta esta luz de trabajo LED ideal para su estación de trabajo. Con seis bombillas LED eficientes, este flexo ofrece una luz blanca y brillante que evita las sombras y da lugar a un entorno de trabajo bien iluminado y cómodo.

La luz LED dispone de un brazo ajustable con un solo punto de articulación para que pueda iluminar siempre la zona que necesite. El cabezal dispone también de una palanca para que pueda ajustarlo con facilidad.

## Especificaciones

<b>Tipo de lámpara</b>	LED
<b>Estilo de luz</b>	ARM articulado
<b>Lámpara suministrada</b>	Sí
<b>Transformador integral</b>	Sí
<b>Protección instalada</b>	No
<b>Interruptor instalado</b>	No
<b>vida útil</b>	hasta 40.000 horas
<b>Tipo de ARM</b>	Ajustable

## Especificaciones

<b>Tipo de conector macho de red</b>	Tipo C: Conector macho europeo
<b>Tensión nominal</b>	100VAC a 260VAC
<b>Vataje</b>	12 W
<b>Calificación de eficiencia energética de la UE</b>	A+
<b>Número de bombillas</b>	6
<b>Temperatura de color</b>	5700K

## Especificaciones mecánicas

<b>Longitud del ARM</b>	800mm
<b>Longitud del cable</b>	1.8m
<b>Alcance máximo</b>	400mm
<b>Ángulo de haz</b>	60°

## Especificaciones del entorno de funcionamiento

Rango de temperaturas	De -30 °C a 60 °C.
-----------------------	--------------------

## Categoría de protección

Índice de protección IP	IP65
-------------------------	------

## Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	Certificado de conformidad RoHS, aprobación CE
------------------------------	--

