

# DP-PT 2,5-HEXA/3P - 隔板

3040060

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040060>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

隔板，深度: 35.3 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 111 mm，颜色: 橙色，安装方式: NS 35/7,5



## 商业数据

订货号	3040060
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2Z1X
产品关键代码	BE2Z1X
目录页面	页码291 (C-1-2019)
GTIN	4046356925501
单件重量 (含包装)	8.256 g
单件重量 (不含包装)	7.965 g
原产地	PL

# DP-PT 2,5-HEXA/3P - 隔板

3040060

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040060>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	空间补偿模块
------	--------

### 尺寸

宽度	5.2 mm
高度	111 mm
深度	35.3 mm
NS 35/7,5深度	35.3 mm

### 材料规格

颜色	橙色 (RAL 2003)
标识材料	PA
阻燃等级 , 符合UL 94	V0

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 ( 运行 )	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围 ; 有关最高短期工作温度 , 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 ( 存放/运输 )	-25 °C ... 60 °C (短期内 ( 不超过24 小时 ) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 ( 组装 )	-5 °C ... 70 °C
环境温度 ( 执行 )	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 ( 运行 )	20 % ... 90 %
允许湿度 ( 存放/运输 )	30 % ... 70 %

### 安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

# DP-PT 2,5-HEXA/3P - 隔板

3040060

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040060>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

### ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# DP-PT 2,5-HEXA/3P - 隔板

3040060

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3040060>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)