

# AP 3-TU KS - 保护盖罩支架



3034373

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034373>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

可密封盖板，安装在NS 35/7,5 DIN导轨上，用于AP 3保护盖，带塑料M5滚花螺母，空间要求：2 mm



## 优势

- 保护盖罩可防止未授权使用端子条

## 商业数据

订货号	3034373
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE61ZX
产品关键代码	BE61ZX
目录页面	页码548 (C-3-2019)
GTIN	4055626275567
单件重量(含包装)	12.53 g
单件重量(不含包装)	12.44 g
原产地	DE

# AP 3-TU KS - 保护盖罩支架



3034373


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034373>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	保护盖罩支架
尺寸	
宽度	2 mm
高度	91 mm
深度	89 mm
NS 35/7,5深度	90.2 mm
NS 35/15深度	97.7 mm
长度	91 mm

尺寸图



### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级 , 符合UL 94	V0

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度 , 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

### 安装

安装类型	NS 32
	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 35/15-2,3
	NS 35/15 CU

# AP 3-TU KS - 保护盖罩支架




3034373

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034373>

## 图纸

尺寸图



# AP 3-TU KS - 保护盖罩支架



3034373

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034373>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

### ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# AP 3-TU KS - 保护盖罩支架

3034373

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034373>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)