

Signaallamp in design verlichte drukknop, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, groen,



productmerksnaam	SIRIUS ACT
productbenaming	Signaallamp
uitvoering van het product	Bedienings-/meldelement
producttypebenaming	3SU1
<b>Behuizing</b>	
aantal bedieningsplaatsen	1
<b>Activeringselement</b>	
uitvoering van het bedieningselement	Ontwerp verlichte drukknop
werkwijze van het bedieningselement	vaste knop
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel	Ja
kleur	
• van het bedieningselement	Groen
materiaal van het bedieningselement	kunststof
vorm van het bedieningselement	rond
buitendiameter van het bedieningselement	29,5 mm
<b>Frontring</b>	
productbestanddeel frontring	Ja
uitvoering van de frontring	Standaard

materiaal van de frontring	Metaal mat
kleur van de frontring	Zandgrijs

#### Algemene technische gegevens

beschermingsklasse IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
beschermingsklasse NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
schokbestendigheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens IEC 60068-2-27</li> <li>• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373</li> </ul>	halve sinusgolf 50g / 11 ms categorie 1, klasse B
trillingsbestendigheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens IEC 60068-2-6</li> <li>• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373</li> </ul>	10 ... 500 Hz: 5g categorie 1, klasse B
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	S
referentiemarkering volgens EN 61346-2	S

#### Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur <ul style="list-style-type: none"> <li>• tijdens bedrijf</li> <li>• tijdens opslag</li> </ul>	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)

#### Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

hoogte	29,5 mm
breedte	29,5 mm
vorm van de inbouwopening	rond
inbouwdiameter	22,3 mm
positieve tolerantie van de inbouwdiameter	0,4 mm
inbouwhoogte	11 mm
inbouwbreedte	29,5 mm
inbouwdiepte	24,3 mm

#### Approbaties/ certificaten

General Product Approval			Declaration of Conformity		Test Certificates
				<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>
CSA	UL		EG-Konf.		

Test Certificates	Marine / Shipping				
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>					
	ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS

Marine / Shipping	other
	<a href="#">Confirmation</a>

## Verdere informatie

### Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

### Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1031-0AD40-0AA0>

### CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1031-0AD40-0AA0>

### Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1031-0AD40-0AA0>

### Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1031-0AD40-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1031-0AD40-0AA0&lang=en)



Laatste wijziging:

02-10-2019