


Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar

	Parameter	Parametervärde och precision			Enhet
1.	Leverantörens namn eller varumärke.	DELL			
	Leverantörens adress.	EPREL Customer Query, Raheen Business Park, V94FH21 Limerick, IE			
2.	Modellbeteckning	P2425HE			
3.	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)	D			
4.	Effektbehov i påläge för SDR	13,9			W
5.	Energieffektivitetsklass för HDR (High Dynamic Range)	e.t.			
6.	Effektbehov i påläge för HDR, om sådan finns	e.t.			W
7.	Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall	0,3			W
8.	Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall	0,3			W
9.	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall	1,0			W
10.	Kategori av elektronisk bildskärm	Datorskärm			
11.	Höjd-breddförhållande	16	:	9	
12.	Skärmupplösning	1 920	x	1 080	pixels
13.	Skärmdiagonal	60,5			cm
14.	Skärmdiagonal	24			tum
15.	Synlig bildskärmsarea	15,6			dm²
16.	Bildskärmsteknik	LED LCD			
17.	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	Nej			
18.	Sensor för taligenkänning tillgänglig	Nej			
19.	Närvarosensor tillgänglig	Nej			
20.	Bilduppdateringsfrekvens (standard)	60			Hz
21.	Minsta garanterad tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)	8			År
22.	Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)	7			År
23.	Minsta garanterade produktsupport	7			År
	Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti	3			År
24.	Typ av strömförsörjning (nätaggregat)	Internt			
25.	Ej standardiserat externt nätaggregat (som finns med i förpackningen)				
	i	-			
	ii	Ingående spänning	-		V
	iii	Utgående spänning	-		V

26.	Standardiserat externt nätaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning)		
<i>i</i>	-		
<i>ii</i>	Krav på utgående spänning	-	V
<i>iii</i>	Krav på utgående strömstyrka (minimum)	-	A
<i>iv</i>	Krav på strömmens frekvens	-	Hz

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 26/03/2024



EPREL-registreringsnummer: 1865677

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865677>

Leverantör: Dell Products Unlimited Company (Tillverkare)

Webbplats: www.dell.com

Kundsupport:

Namn: EPREL Customer Query

Webbplats: <https://www.delltechnologies.com/en-lt/contactus.htm>

E-postadress: eprel.database.compliance.contact@dell.com

Telefon: +35361304091

Adress:

Raheen Business Park
V94FH21 Limerick
Irland