

tubo in plastica PUN-8X1,25-BL

Codice prodotto: 159666

FESTO

Con tolleranza esterna, per attacchi a innesto QS, raccordi CN e CK in poliuretano (non omologati per l'industria alimentare).



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	8 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	37 mm
Diametro interno	5,7 mm
Raggio min. di curvatura	24 mm
Caratteristiche tubo	Adatto per catene portacavi in applicazioni con elevate frequenze di ciclo
Condizioni di prova tubo	Idoneità per catene portacavi: >5 milioni di cicli a norma FN 942021
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Prova antincendio materiale	UL94 HB
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Omologazione	TÜV
Peso in funzione della lunghezza	0,0302 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 8 mm Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm con dado Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm
Colore	Blu
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)