

M18 FMTIW2F12-O

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

- La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence
- La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière
- Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
- Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
- Carré 1/2" avec fixation O'Ring
- Clip de ceinture réversible
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™

Cadence de frappe (Cps/min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Vitesse à vide (tr/min)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Couple max (Nm)	
Couple de desserrage (Nm)	881
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498057