

Fiche produit

Caractéristiques

9001KS11K3

Harmony 9001K - bouton tournant - Ø30 - 2 pos. maintenues - à serrure E10



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony 9001KS
Fonction produit	Commutateur
Nom abrégé de l'appareil	9001K
Type d'unité de commande	Position maintenue
Profil de l'unité de commande	Bouton-tournant à clé

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Poids	0.207 kg
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Octogonal
Positions de l'unité de commande	2 positions
Type de serrure à clé	E10
Numéro de clé	E10
Position de retrait de la clé	Gauche et droite
Description des contacts	Sans contact de contact
Durée de vie mécanique	500000 cycle
Compatibilité produit	9001KA1, monté sur côté 1 ou 2
Présentation du produit	Élément de base
Code de comptabilité	9001KS

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normes	JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 UL 508

Certifications du produit	UL 508 NEMA
Tenue aux vibrations	7 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à IEC 60068-2-27


Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0921 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle


Période	18 mois
---------	---------

Dimensions



Contact Block Mounting Position


Top and Rear views



- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance



Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2..	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3..	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

