

CARACTERISTIQUES

- Nombre de LED : 60 par mètre
- Large angle de vue : 120°
- Résine de cristal IP65
- Auto-adhésif
- Options de couleur : blanc froid, blanc chaud, blanc naturel, rouge, vert, bleu et jaune
- Des options IP20 sont disponibles

Barrette de LED blanche de RS Pro de 5 m 12 V.

RS code commande 883-7904



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Les barrettes de LED flexibles de la série LS mesurent entre 1 et 5 m. Disponibles dans une variété d'options de couleurs, ces barrettes LED flexibles sont dotées d'une face arrière auto-adhésive pour une fixation facile. Leur flexibilité leur permet de s'adapter à différentes formes, en suivant les courbes et les coins.

Caractéristiques

Couleur(s) de LED	Blanc
Nombre de LED par mètre	60
Flexible/rigide	Souple
Puce à LED	SMD3528 60 LED/M.
Applications	Cuisines, salles de bains, automobile, signalisation, éclairage de guidage, éclairage Doorway, architecture, éclairage à usage général

Spécifications de

Couleur	Température de couleur	Flux lumineux typique (lm/m)
Blanc froid	5500K - 7000K	550lm/m
Blanc	4000K - 4500K	450lm/m
Blanc chaud	2700K - 3200K	400lm/m

Spécifications

Tension nominale	12 V c.c.
Intensité nominale	400 mA (par mètre)
Puissance par mètre	4.8W/m

Spécifications mécaniques

Longueur de bande	5m
Largeur de bande	10 mm
Angle de faisceau	120°

Catégorie de protection

Indice IP	IP65
-----------	------

Homologations

Conformité/certifications	RoHS
---------------------------	------



