

DSUB FE STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 69 181 5230
规格	DSUB FE STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
浩亨电子目录	https://harting.com/09691815230

标识

类别	插针
系列	D-Sub
标识	Mixed
插针类型	同轴插针
插针端子介绍	直式 用于电缆RG 179 BU, 187 AU
特点	外套管：在工具B穴位中压接

版本

接线方式	焊接接线
接线方式	焊接/压接接线
公母类型	母头
制造过程	车削针

技术参数

额定电流	≤2 A
绝缘阻抗	>10 ⁹ Ω
接触电阻	2.7 mΩ 用于内插针模具 2.7 mΩ 用于外套管
同轴阻抗	75 Ω
剥线长度	3 mm 用于内插针模具 5 mm 屏蔽 9.5 mm 电缆外被
极限温度	-55 ... +135 °C



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

插入力	≤7 N
拔出力	≤7 N
性能等级	NM 30 (S4) 1
插拔次数	≥500
测试电压 $U_{r.m.s.}$	0.75 kV @ 50 Hz
频率	0 ... 2 GHz

材料特性

材料 (插针)	铜合金 PBFE / PBTP / PI
表面 (插针)	镍表面镀贵金属
层厚度	≥0.76 μm
层厚度	≥30 μinch
材料 (锁扣)	铜合金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(a) / 6(a)-I : 铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素，镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素，含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中，含铅量高达 0.2% 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	20
净重	2.26 g
原产国	捷克
欧洲海关关税号	85366990



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

GTIN	5713140096714
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522