


端子，螺栓型端子连接，双层，二极管端子空，2.5mm²，灰色



版本	
产品品牌名称	SENTRON
端线板结构 端子层内部桥接	否
一般技术数据	
端子光栅尺寸	3 mm
工作电压 测定值	500 V
防护等级	
按照UL 94的可燃性级别	V0
外形	
颜色	灰色
产品详细信息	
产品组件 需要 短路电阻片	是
数	
端子层的数量	2
夹紧位置的数量 每个端子层	2
连接	
剥线长度	9 mm
可连接的导线截面 单芯线的	
• 最小值	0.14 mm ²
• 最大值	4 mm ²
可连接的导线截面 多芯线	
• 最小值	1.5 mm ²
• 最大值	0.14 mm ²
可连接的导线截面 细芯线的	
• 带有电缆末端加工 最小值	0.14 mm ²
• 带有电缆末端加工 最大值	2.5 mm ²
• 无电缆末端加工 最小值	0.14 mm ²
• 无电缆末端加工 最大值	4 mm ²
拧紧扭矩 螺栓连接时	
• 最小值	0.6 N·m
• 最大值	1 N·m
连接规格 1	螺栓型端子
连接规格 2	螺栓型端子
位置 连接端子	侧面

机械设计	
高度 最低安装方式时	69.9 mm
深度	64.3 mm
长度	70 mm
紧固类型	凹顶导轨 TH35

环境条件	
环境温度 运行期间	
• 最小值	-25 °C
• 最大值	-165 °C

认可 证书	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8WH1020-5LF00>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8WH1020-5LF00>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1020-5LF00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



上一次修改:

2024/6/17 

