

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M，玻璃纤维增强的埋头螺母，实现最大机械稳定性，用于锁入无螺纹钻孔



优异的耐化学性能



缩短装配时间



耐油性



耐高温



耐UV



有各种认证

优势

加强型玻璃纤维，达到最大机械应力
支撑面可避免安装过程中因使用扳手而在罩壳表面留下划痕

技术认证

UL 文件号 E79903

产品结构

公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

Last Update (11.04.2022)

©2022 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL-M

和有 UL 认证的 SKINTOP® 尼龙电缆夹套 一起使用时才有 UL 认证

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 类别描述： 电缆螺纹夹套的锁紧螺母
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 类别 ID : EC000940 ETIM 6.0 类别描述： 电缆夹套埋头螺母
按客户需求提供:	如客户要求，也可提供无环管型 (无表面工具安装)
发货颜色:	RAL 7001 银灰色 RAL 7035 浅灰色 RAL 9005 黑色 / 防紫外线
材料:	聚酰胺，玻璃纤维加强
温度范围:	静态：-40°C 至 +100°C 动态：-20°C 至 +100°C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

SKINTOP® GMP-GL-M

物料编号	物料描述 / 尺寸	SW 扳手尺寸 mm	个数 / 包装单位
SKINTOP® GMP-GL-M 银灰色			
53119000	M 12 x 1,5	17	100
53119010	M 16 x 1,5	22	100
53119020	M 20 x 1,5	27	100
53119030	M 25 x 1,5	34	100
53119040	M 32 x 1,5	41	100
53119050	M 40 x 1,5	50	25
53119060	M 50 x 1,5	60	25
53119070	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M 黑色			
53119100	M 12 x 1,5	17	100
53119110	M 16 x 1,5	22	100
53119120	M 20 x 1,5	27	100
53119130	M 25 x 1,5	34	100
53119140	M 32 x 1,5	41	100
53119150	M 40 x 1,5	50	25
53119160	M 50 x 1,5	60	25
53119170	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M 浅灰色			
53119003	M 12 x 1,5	17	100
53119013	M 16 x 1,5	22	100
53119023	M 20 x 1,5	27	100
53119033	M 25 x 1,5	34	100
53119043	M 32 x 1,5	41	100
53119053	M 40 x 1,5	50	25
53119063	M 50 x 1,5	60	25
53119073	M 63 x 1,5	75	25

Last Update (11.04.2022)

©2022 Lapp Group - 保留技术性变更

 产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN_0456 / 02_03_16