

# 产品参数表

规格



## 网关 PROFIBUSDP/MODBUS

LA9P307

### 主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	LA9
产品类型	通信网关
产品适用范围	ATS48

### 补充信息

总线/网络类型	Modbus Profibus DP 总线
端口类型	母口 SUB-D 9
最大连接数	<= 15 Modbus slaves
额定电源电压 [Us]	24 V DC
本地信号指示	LED指示灯 前面板
净重	0.24 kg

### 包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	6.0 cm
包装1 : 宽度	13.5 cm
包装1 : 长度	17.5 cm
包装重量	235.0 g
包装2 : 包装单位类型	S04
包装2 : 包装单位数量	36
包装2 : 高度	30 cm
包装2 : 宽度	40 cm
包装2 : 长度	60 cm
包装2 : 毛重	9.434 kg

### 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

## Use Better

### 材料和包装

回收纸板包装	否
无塑料包装	否
<a href="#">欧盟ROHS指令</a>	符合豁免条件
SCIP编号	Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
无卤状态	无卤素塑料部件产品
无PVC	是

## Use Again

### 重新包装和再制造

回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。