



简体中文

数据表

库存号123-2210

RS-1260

湿度温度计



戳功能。

特点

- 双 LCD 显示屏。
- 露点读数。
- 湿球读数。
- 最大值/最小值，具有时间

2016/10/17

- 数据保持功能。
- ° C 和 ° F
可切换。
- 数据存储和读
取功能。（LC
D 显示屏可显
示 99 个读数）
- 自动关闭电源。

3 years warranty

规格

测量范围	温度：-20 至 60° C (-4 至 140° F) 湿度：1%RH 至 99%RH
分辨率	0.1° C /0.1° F /0.1%RH
精确度	温度：±0.5° C, ±0.9° F 湿度：±3%RH (25° C 条件下, 30 至 99% RH) ±5%RH (25° C 条件下, 1 至 30% RH)
数据记忆容量	手动录制：99 个数据集。(LCD 显示屏中的直接读数。)
采样率	每秒 2 次
工作条件	0 至 60° C (32 至 140° F)，且低于 99% R.H. (无冷凝)
电源	9V 电池
电池寿命	约300 小时
尺寸和重量	193 x 59 x 26mm/140g
附件	说明手册、电池