

A310 - Gant Flexo Grip enduit Nitrile**Collection:** Manipulation générale**Gamme:** Protection des mains**Matériaux:** Polyester, Elastique**Trempage:****Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12**Emballage extérieur:** 288**information produit**

Ce gant nylon enduit nitrile offre une excellente résistance à l'abrasion. Idéal pour la réparation automobile, la construction et tous les autres secteurs.

Manipulation générale

La catégorie des gants de manipulation générale et de grip est l'une des collections les plus populaires de la gamme de protection des mains Portwest. Une gamme de revêtements soigneusement sélectionnés, comprenant le latex, le nitrile, le polyuréthane et le PVC, offre une large gamme de styles adaptés à un large éventail de tâches.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3121X)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A1)

Caractéristiques

- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Léger pour un meilleur confort de port
- Certifié CE
- Niveau Anticoupure A1 ANSI
- Niveau 2 Abrasion ANSI
- marqué UKCA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A310 - Gant Flexo Grip enduit Nitrile

Code Douanier: 6116108091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/18202-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321-18510-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A310GRWXS	Gris/Blanc	60.0	26.0	53.0	0.0320	0.0827	5036108290420	25036108780659
A310GRWS	Gris/Blanc	60.0	26.0	53.0	0.0360	0.0827	5036108203673	25036108696080
A310GRWM	Gris/Blanc	60.0	26.0	53.0	0.0410	0.0827	5036108174768	25036108674125
A310GRWL	Gris/Blanc	60.0	26.0	53.0	0.0440	0.0827	5036108174751	25036108674118
A310GRWXL	Gris/Blanc	60.0	26.0	53.0	0.0460	0.0827	5036108174775	25036108674132
A310GRWXXL	Gris/Blanc	60.0	26.0	53.0	0.0470	0.0827	5036108261963	25036108674149