

Hoja de características del producto

XVMC21

BASE Y CUBIERTA

Características



Principal

Gama de producto	Harmony XVM
Tipo de producto o componente	Unidad de base con cubierta
Composición del kit	Unidad de base Cubrebornes
Nombre de componente	XVM
Tipo de base de banco indicado	Base sin zumbador

Complementario

Diámetro de montaje	45 mm
Color de carcasa	Blanco
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo : 1 x 0,325...1 x 1,5 mm ²
Marcado	CE
Peso del producto	0,055 kg

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	CCC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I montaje tubo de aluminio de acuerdo con IEC 60947-1 Clase I montaje tubo de aluminio de acuerdo con IEC 60947-5-1 Clase I montaje tubo de aluminio de acuerdo con IEC 61140
Grado de protección IP	IP40 en cualquier posición excepto la vertical de acuerdo con IEC 60529 IP42 en posición vertical de acuerdo con IEC 60529
Tratamiento de protección	TC

Información Logística

País de Origen	Indonesia
----------------	-----------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
