

IBG 06MTL

- Référence : IBG 06MTL
- Corps : Composite
- Buse : Métal
- Gâchette : Progressive
- Connexion : ISO 6150 B 6 mm
- Code couleur : Bleu
- Maxi temperature : +70°C
- Mini temperature : -15°C
- Intrusion poussières extérieures impossible
- Soufflage concentré
- Corps anti-rayure
- Résistance à l'écrasement
- Débit @ 6 b : 20 m³/h - 11.76 cfm
- Niveau sonore : 89 db
- Force de soufflage : 88 g
- Pression dynamique : 2.2 b
- Poids : 88 g
- Raccord conseillé : ISI 06

