

C-ME 4/2 - 桥接

3035759

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035759>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接线桥，用于连接2个分断测试端子

商业数据

订货号	3035759
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2ZWX
产品关键代码	BE2ZWX
目录页面	页码105 (C-1-2019)
GTIN	4046356521857
单件重量（含包装）	1.047 g
单件重量（不含包装）	0.815 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	开关模块
位数	2

尺寸

宽度	12.2 mm
高度	5.2 mm
深度	23.8 mm

材料规格

颜色	橙色 (RAL 2003)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 85 °C
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 55 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27250392

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

C-ME 4/2 - 桥接

3035759

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035759>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn