




FICHE TECHNIQUE

Thermocouple Spade Terminals- Sertir cosse terminaisons dans les Types de thermocouples « K » & « J »


Thermocouple Spade Terminal


Thermocouple Type « K »

CH/AL Thermocouple Type « J » IR...

- Fait à partir du matériau de thermocouple de type « K » ou « J »
- Lettres de code gravé sur chaque fin d'assurer la correcte thermocouple type d'alliage
- Sertissage-sur – pour les fils jusqu'à 18 AWG
- Fourni par lot de 20 paires

T/C Type	+Positive Contact (alloy type)	négatif Contact (alloy type)	Allied Code	RS order Code
K	+Nickel Chromium CH)	-Nickel Alloy (AL)	70641751	236-4160
J	+Iron (IR)	-Copper Nickel (CO)	70641752	236-4182

Borniers de barrière en option :



Emboîtement de blocs de jonction de barrière

- Blocs fournis singulièrement avec embouts permettant un certain nombre de blocs à assembler ensemble
- Types de thermocouples « K » ou « J »
- Connexions en matériau de thermocouple
- Code couleurs à IEC-584
- Température max 220 ° C

Type	Allied Code	RS order Code
K	70641754	236-4205
J	70641753	236-4198