

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para la mayoría de entornos
- Fabricado de termoplástico con montantes de aluminio (patas del carro)
- Equipado con estantes (bandejas) con superficie estriada
- Acabado en negro y aluminio
- Fácil de usar y desplazar

Carro de aluminio de 2 estantes RS Pro, 866 x 500mm, carga 120kg

Código RS 669-3740



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Los carros RS Pro son carros de 2 estantes de plástico adecuados para usar en la mayoría de entornos. Los carros están fabricados de plástico con montantes de aluminio y están disponibles en un tamaño estándar o grande. Los carros están diseñados con mangos de empuje y tracción integrados en ambos extremos de la bandeja Top. Las ruedas giratorias/fijas de termoplástico garantizan que los carros puedan mover y transportar cargas pesadas fácilmente. Dos de las ruedas giratorias/fijas están equipadas con freno para mayor seguridad cuando el carro está parado.

Especificaciones

Tipo	Carretilla
Número de niveles	2
Tipo de rueda	Caucho
Características de las ruedas	Con freno, giratorio
Material del bastidor	Aluminio
Material de la rueda	Caucho
Frenos	Sí
Aplicaciones	Uso general, almacenes, Garages, comercial y privado, Catering, Industria Alimentaria, Multiusos

Especificaciones mecánicas

Capacidad de carga	120kg
Diámetro de la rueda	100mm

Tamaño de carro	
Dimensión	970mm x 513mm x 990mm
Profundidad	990mm
Anchura	513mm
Altura	970mm

Tamaño de estante externo	
Dimensión de la plataforma	866mm x 500mm

Longitud de la plataforma	866mm
Anchura de la plataforma	500mm





Product Description	H x W x D (mm)	Shelves L x W (mm)	Capacity (kg)	RS Stock No
(Large)2 Shelves	970 x 513 x 990	866 x 500	120	669-3740