

Principales

Gamme	Kaedra
Nom du produit	Kaedra XT
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Mini-coffret pour appareillage modulaire

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	16
Nombre de modules de 18 mm par rangée	8
Nombre total de modules de 18 mm	8
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Type de face avant	Fumé
In courant assigné d'emploi	40 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	: entrée défonçable
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	2 Pg 21 8 Pg 16
Verrouillages optionnels	Avec clé
Matière du coffret	Enveloppe: polymère auto-extinguible
Largeur	180 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	119 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	EN 62262
Tenue au feu	850 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforme à EN 50102
Robustesse mécanique	Chocs conforme à ISO 179-1 A1
Caractéristiques environnement (UV)	Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013 Résistant aux UV: classe 5 conforme à ISO 4582:2010
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine