

CARACTERÍSTICAS

- Los LED de alta eficiencia reducen el consumo de energía
- Larga vida útil de hasta 30.000 horas
- salida de 27.000 lúmenes para un brillo extraordinario
- Luz blanca fría para brillo y concentración mejorada
- El índice de protección IP65 permite usar este dispositivo al aire libre también. A prueba de polvo y desviaré el agua pulverizada desde cualquier ángulo.
- 220-240V AC
- Eficiencia de lúmenes de 90lm/W.
- Fabricado con aluminio de calidad y vidrio endurecido durante un tiempo prolongado vida

Foco de LED RS Pro, 300 W, 27000 lm, IP65, 220 → 240 V

Código RS 176-8526



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Este foco LED de 300 W RS PRO tiene un cuerpo de perfil muy estrecho que brinda un aspecto estéticamente agradable y una instalación discreta. Con un factor de forma pequeño y extremadamente ligero, esto permite una instalación sin esfuerzo. Además, este foco está construido alrededor de un índice de protección IP65, por lo que es ideal para usar en interiores o exteriores.

Especificaciones

Tipo de foco	Foco LED
Luminosidad	27000lm
Eficiencia lumínica	90 lm/W
Calibre	REX Slim
Color de la luz	Blanco frío
Temperatura de color	4000K
Ángulo de haz	115°
Material de la caja	Aluminio
Color de la carcasa	Negro
Aplicaciones	Almacenes, aparcamientos, pasillos, zonas de construcción, parques y jardines, seguridad doméstica

Especificaciones

Vataje	300W
Tensión	220V a 240V ac
Rango de frecuencia	50Hz a 60Hz
Tipo de lámpara	LED fijo
Atenuable	No
Horas de vida	30000h

Especificaciones mecánicas

Dimensiones	428,6 mm x 70mm x 470,6 mm
Altura	428.6mm
Anchura	70mm
Profundidad	470.6mm

Categoría de protección

Índice de protección IP	IP65
Calificación IK	IK08

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	EN61340
------------------------------	---------



