


FICHE TECHNIQUE

INFO PIÈCE

Code pièce	141423
Diamètre intérieur d1	58,00 mm
Diamètre de tore d2	3,55 mm
Standard dimensionnel	
Plages de tolérances selon	ISO 3601-1
Famille d'élastomère	NBR
Mélange	PB701
Norme d'aspect	ISO 3601-3



INFO MÉLANGE - PB701

Propriétés

Dureté Sh A	70
Résistance rupture	17 MPa
Allongement rupture	400 %
DRC	12 % (24h 100°C)
TR10	-20 °C
Température de fragilité	-30 °C
Plage de température d'utilisation *	-30 °C / 100 °C
Température pic	120 °C

Couleur Noir

Homologations

Gaz : EN549 – H3B2

Bonne tenue

- Huiles minérales
- Gaz ménagers
- Eau jusqu'à 70 °C
- Carburants
- Solvants aliphatiques

Faible tenue

Acides
Agents atmosphériques
Liquide de frein

Particularités

Bon comportement mécanique

Applications type

Hydraulique et pneumatique
Robinetterie eau et gaz d'origine minérale
Circuit d'huile minérale et carburants

* La plage de température est donnée à titre indicatif et peut être influencée par l'environnement, les fluides en contact et les conditions de service.

