

Scheda dati | Codice articolo: 289-195

Modulo interfaccia; RJ-45; Tecnologia IDC; Cat. 6; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato

<https://www.wago.com/289-195>



Electrical data

Funzioni speciali

con connessione per cavo schermato

Sicurezza e protezione

Classe di protezione

IP20

Dati di connessione

Ciclo di inserimento 750
Cavo di connessione Cat. 6 (min.)

Connessione 1

Connettori innestabili RJ-45 (schermato)
Numero poli 1 8
Tipo di connessione (1) Sistema

Connessione 2

Numero poli 2 8
Tipo di connessione 2 Sistema
Tecnica di connessione 2 IDC
Conduttore rigido 2 0,2 ... 0,32 mm² / 24 ... 22 AWG
Conduttore semi-rigido 2 0,2 ... 0,32 mm² / 26/7 ... 22/7 AWG
Lunghezza spelatura 2 0,8 ... 1,6 mm / 0,03 ... 0,06 pollici

Dati geometrici

Larghezza 26,8 mm / 1.056 pollici
Altezza 81,4 mm / 3.205 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN 64,4 mm / 2.535 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio
Ciclo di inserimento	750

Dati dei materiali

Materiale di contatto (connettore)	Au sopra Ni
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	51 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-10 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 95 % (non condensante)

Dati commerciali

PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CH
GTIN	4055143292986
Numero tariffa doganale	85366990990

Product classification

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati**Omologazioni generali**

Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E345416

Certificazioni per applicazioni nautiche

Certificazione	Standard	Nome del certificato
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAE00004KF

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 289-195



Documentation

Bid Text

289-195

19.02.2019

xml

3.73 KB



289-195

12.01.2016

docx

14.58 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-195



CAE data

EPLAN Data Portal

289-195



WSCAD Universe
289-195



ZUKEN Portal 289-195

