


**PCCJ30** **Corps de roulement à bride**

Paliers auto-aligneurs PCCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, roulement à 2 rangées de billes à contact oblique, étanchéité P

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	108 mm	Largeur de bride
U	29,7 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	30.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	21.400 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.100 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,12 kg	Poids

Cotes de montage

J	82,5 mm	Distance trous de fixation
N	11,5 mm	Trou de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation

Dimensions

A	24 mm	Hauteur logement
A ₁	12 mm	Épaisseur de bride
A ₂	13 mm	Distance piste
B	34 mm	Largeur
Q	M6	Taroudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

1	Nombre de logements
CCJ06	Corps de palier
G5206-2RS-N	Désignation roulement