

5.1 kanaals PCI surround sound-kaartadapter

Product ID: PCISOUND5CH2



Met de PCISOUND5CH2 PCI surround sound-kaart kunt u 5.1 kanaals audio aan een desktop toevoegen via een PCI-sleuf, waardoor u beschikt over een audio-uitgang en een microfoon/line-ingang via 3,5 mm mini-jacks.

Deze PCI-geluidskaart is een voordelige multimediaoplossing voor hoogwaardig surround sound, waardoor u kunt genieten van full-duplex, 48 KHz/16-bits audio afspelen/opnemen, en ondersteunt HRTF 3D positionele audio, Microsoft® DirectSound®, DirectSound 3D®, en A3D®.

Met de drie interne extra ingangconnectors kunt u uw cd-schijf direct aansluiten op de geluidskaart. Als uw schijf externe bedieningsknoppen heeft, kunt u geluid afspelen zonder de prestatie van uw computer te verminderen.

Met ondersteuning voor PCI v2.2 en een meegeleverde low-profile/halfhoge installatiesteun is deze geluidskaart een ideale thuisbioscoop-pc-oplossing die bij uitstek geschikt is voor uw standaard of kleine vormfactor (SFF) pc.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vervang defecte of alleen stereo onboard audio in een desktop-pc
- Bouw een voordelig thuisbioscoop-pc of multimedia pc met surround sound capaciteit
- Extra ingangen en uitgangen voor meerdere audiobronnen of -bestemmingen

Features

- 5.1 kanaals surround sound-uitgang en mic/line-audio-ingang via 3,5 mm mini-jacks
- Ondersteunt een max. 48 KHz/16-bits bemonsteringsfrequentie
- Inclusief low profile / half-height montagebracket
- Ondersteunt HRTF 3D audio, Microsoft® DirectSound®/DirectSound 3D® en A3D®
- Ondersteunt PCI-versie 2.2 met ACPI
- Full-duplex-functionaliteit voor opnemen en afspelen
- Drie interne extra ingangen
- Ingebouwde 32 Ohm buffer voor oortelefoons

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	PCI (5 volt)
	Chipsetcode	C-Media - 8738LX
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Prestaties	Audiospecificaties	Ondersteunt 5.1 kanaals 16 bit stereoaudio Ingangs- en uitgangsaansluitingen: Line In, Mic In, voorluidspreker, achterluidspreker, midden/subwoofer
	Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)	Externe poorten	5 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
	Interne poorten	3 - MPC2 (4-polig, audio) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - PCI (5 V, 32-bits) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Linux 2.6.x to 4.11.x <i>LTS Versions Only</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbaar 5 V PCI-sleuf Microsoft DirectX® 8.1 of hoger
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5-85% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.7 in [19 mm]
	Gewicht product	1.8 oz [50 g]
	Hoogte product	4.7 in [120 mm]
	Lengte product	4.8 in [122 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [146 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCI 5.1 surround sound-kaart
		1 - Low-profile bracket
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.