



Porte-fusible, Basse tension, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, tige arrière raccordée, blanc

N° de catalogue RS20P-GWH
Alternate Catalog RS20P/GWH
No.

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base			Porte-fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	20
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			BS88/A1
Description			tige arrière raccordée blanc
Nombre de pôles			1P
Utilisable pour taille			cartouches fusibles NITD NIT
Norme/Agrément			BS

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Socle de fusible NH (EC000067)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Socle de fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
taille			autre
nombre de pôles			1
calibre/courant nominal assigné (In)		A	20
finition du cavalier			non
mécanisme de pivotement			non

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche technique produit (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/8e3b797a-f6c3-4111-b064-a8047d63631d.pdf
-------------------------------	---