


2533 : Sertisseuse axiale manuelle compacte PER série 5



Les + produit :

Utilisation facile et pratique : une seule main pour sertir ou décraboter.

Réducteurs de série pour sertir les raccords unions, coudes, tés, à écrou et filetés.

Gamme complétée par une pince à expansion Ø 12-20 mm.

Description

Conception spécifique des fourches de sertissage pour ne pas contraindre le raccord lors du sertissage.

Permet de sertir les écrous libres Ø 3/8, 1/2, 3/4" et les Tés et coudes Ø 12, 16 et 20 mm. (Fourche de sertissage en Ø 20 mm)


Adaptée pour la pose en installation ou en rénovation dans un pavillon.

Utilisation ergonomique grâce à sa poignée Soft Touch®.

Démultiplication de l'effort pour un travail facile.

Conception en fonte d'aluminium : robuste et légère (800 g seulement).

Pince à expansion PER série 5 : Manches gainés pour une meilleure préhension ; Embouts traités par cataphorèse pour réduire les risques de corrosion et faciliter l'introduction du tube.



Plus d'informations

Capacité	Tube PER série 5 Ø 12 - 16 - 20 mm
Livré avec	2 réducteurs Ø 12 mm (Réf. 753568), 2 réducteurs Ø 16 mm (Réf. 753569), 1 double réducteur V (Réf. 753570), 1 double réducteur plat (Réf. 753571). En coffret.

Références

Ref	Description	kg
253360	Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm + pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm	2,340
253350	Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm	2,000
253355	Pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm	0,380
253361	Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm + pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm + coupe-tube PC 32	2,540
753568	Réducteur Ø 12 mm	0,080
753569	Réducteur Ø 16 mm	0,080
753570	Adaptateur V	0,080
753571	Adaptateur Plat	0,080

