

## Switch KVM HDMI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0

Product ID: SV231HDMIUA



Lo switch KVM HDMI® USB 2 porte SV231HDMIUA consente di gestire due computer USB compatibili o dispositivi dotati d'interfaccia video HDMI mediante un'unica postazione/console periferica (tastiera, mouse, monitor, altoparlanti e microfono USB). Soluzione KVM estremamente versatile, lo switch KVM HDMI USB è dotato di 2 porte USB 2.0 integrate che consentono ai computer selezionati di condividere periferiche USB ad elevata velocità eliminando la necessità di acquistare periferiche USB aggiuntive. Grazie al supporto di elevata qualità video lo switch KVM HDMI offre risoluzioni in HD fino a 1920x1200. Garantendo una vera trasmissione dei segnali digitali via cavo lo switch può essere utilizzato per condividere uno schermo HD tra più sorgenti HDMI come ad esempio lettori Blu-Ray console per videogame e lettori multimediali HD. Lo switch supporta inoltre funzioni di commutazione audio e microfono e consente di selezionare i computer collegati, le porte hub di dispositivi USB e i canali audio/mic con funzionamento simultaneo o indipendente tramite tasto sul pannello frontale o tasti di scelta rapida da tastiera. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ideale per condividere due nuovi PC multimediali HDMI® con un monitor HDMI
- Studenti per utilizzare un unico monitor a cui collegare la console per videogame assieme al PC o laptop
- Condivisione di periferiche e televisore ad alta definizione tra PC multimediali
- In ufficio, per collegare due PC multimediali a un'unica console per aumentare la produttività

### Features

- Supporta commutazione PC tramite pulsante e tasti di scelta rapida
- Hub USB 2.0 integrato per condividere periferiche USB tra molteplici PC
- Supporta video digitale ad alta risoluzione fino a UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) e 1080p (1920x1080)
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Supporta funzionalità Plug-and-Play
- Supporto audio HDMI® e analogico 3,5 mm
- Commutazione audio indipendente
- Segnale sonoro d'indicazione commutazione PC
- Intervalli di scansione definiti dall'utente
- Regolazioni video manuali tramite pulsante posteriore

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	HDMI
<b>Prestazioni</b>	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	MTBF	126813 hours
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
	Widescreen supportato	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettori host	2 - HDMI (19 pin) Femmina
		2 - USB B (4 pin) Femmina
		4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
	Interfacce console	1 - HDMI (19 pin) Femmina
		2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
		4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	2 - Online/Attivo (Verde - Il PC collegato è online, Rosso - Il PC è selezionato)
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	18
	Corrente di uscita	1.5A
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	12 DC

	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	1.6 in [40 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	4.9 in [124.8 mm]
	Peso prodotto	22.4 oz [634 g]
	Profondità prodotto	2.8 in [70 mm]
	Tipo enclosure	Acciaio
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - KVM HDMI a 2 porte
		1 - Confezione di piedini in gomma
		1 - Adattatore di alimentazione
		1 - Manuale utente

Product appearance and specifications are subject to change without notice.