

2-poort PCI Express SATA 6 Gbit/s eSATA Controller Kaart - 2x PCI-E SATA III Kaart - 2 Intern / 2 Extern

Product ID: PEXESAT322I



De PEXESAT322I PCI Express SATA III Controller Kaart (6 Gbit/s) geeft u de mogelijkheid om 2 interne of externe SATA-poorten toe te voegen aan uw computer via een enkele PCI Express (x1)-uitbreidingsslot. De kaart beschikt over ingebouwde jumpers, waarmee u de kaart naar behoefte kunt configureren voor 2 interne of externe SATA III-poorten, of van elk één.

De SATA III-kaart biedt Port Multiplier-functionaliteit op elke poort, zodat er zo nodig meerdere schijven kunnen worden aangesloten via een enkele kabel, voor het maximum aan SATA-verbindingen en een minimum aan benodigde bekabeling.

De kaart voldoet volledig aan de SATA 3.0-specificaties (met overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s), zodat u de snelheid van de nieuwste harde schijven en solid state drives optimaal kunt benutten, maar ook op SATA-gebaseerde optische drives kunt gebruiken (CD-ROM, DVD-ROM, Blu-Ray).

De PEXESAT322I SATA III-controller wordt geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Upgrade een ouder op PCI-E gebaseerd systeem met SATA III-connectiviteit (6 Gbit/s) om snellere SATA-apparaten ten volle te kunnen benutten
- Voeg meer interne SATA-poorten toe aan een computersysteem om extra opslagmedia aan te kunnen sluiten
- Voeg interne en/of externe SATA III-poorten toe aan een computer via een PCI Express-slot, met de optie om de beschikbare aansluitingen te wijzigen naar extern/intern, afhankelijk van nieuwe systeemvereisten of toepassingen

Features

- Twee schakelbare interne/externe SATA-poorten
- Voldoet aan SATA revisie 3.0 met overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
- Ondersteuning voor SATA optische drives (CD/DVD/BD)
- Gebruikt bestaande SATA I/II-bekabeling
- Ondersteunt Native Command Queuing (NCQ) en ATA/ ATAPI-commando's
- Ondersteuning voor port-multiplier FIS-based en command-based switching
- Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1061
	Interface	eSATA & SATA
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	2
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	ATAPI Support	Ja
	Bootable	Ja
	LBA-ondersteuning	48-bit
	Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 4
	Number of Ports That Support Port Multiplier	2 (can use 2 PM at a time)
	Port-multiplier	Ja
	RAID	Nee
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Connector(en)	Externe poorten	2 - eSATA (7-polig, data) Stekker
	Interne poorten	2 - SATA (7-polig, data) Stekker
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3.6 in [92 mm]
	Gewicht product	1.7 oz [48 g]
	Hoogte product	0.8 in [20 mm]
	Lengte product	4.8 in [121 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCI-E SATA Controller

- 1 - SATA-kabel
- 1 - Low-profile bracket
- 1 - Driver-CD
- 1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.