

操作器

14-
810.902

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/14-810.90...>

您的产品:



14-810.902 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	铝原色
前挡圈材质:	铝

安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

电气特性

工作电压:	24 V DC \pm 10 %
工作电流:	25 mA

机械特性

端子:	插入式端子, 2.8 x 0.5 mm
拧紧力矩:	固定 最大 0.25 Nm
重量:	0.016 kg

声学特性

音频:	在持续音调下约3.2 kHz
声压:	在0.1m处 95 db (A) \pm 8 dB


环境条件

正面IP等级:	IP65, 符合DIN EN 60529标准
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C



证书

标准认证:	CQC, EMC
符合标准:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	操作器, Ø 29 mm, 圆形, 铝原色, 铝, 阳极氧化, 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm, IP65, 符合DIN EN 60529标准
提示:	对于PCB应用, 使用打印适配器
蜂鸣器系统:	压电盘
接线图:	

安装开孔:



外形尺寸:

