



**KSO50-PP** **Douille à billes**

Douille à billes KSO...-PP, série lourde,
version ouverte, avec étanchéité par racleur
des 2 côtés, regraissable, auto-alignante

Information technique

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

Votre alternative produit actuelle

Size code	50	
Seal	PP	Sealed

dimensions principale & données de performance

F_w	50 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	75 mm	Diamètre extérieur
L	100 mm	Longueur
C_{max}	15.100 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 max}$	13.900 N	Capacité de charge stat.
m	0,47 kg	Poids

Cotes de montage

B_2	22,7 mm	Largeur de l'ouverture du secteur
A_{10}	2,5 mm	Angle d'ouverture du secteur
N_1	4,5 mm	
N_4	5 mm	
α	54 °	Angle d'ouverture du secteur
	6	Nombre de rangées de billes



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:20:36 UTC

SCHAEFFLER

