




### Krimpkous met lijm - lengten van 1,2 meter

- TA42 - dunwandig, 4:1 krimpverhouding



Krimpkous 4:1 met lijmlaag

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Krimpverhouding	Artikelnr.
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,25	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,55	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	zwart (BK)	4:1	318-45200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.

### Krimpkous tot 4:1 - lengten van 1 meter

- MA47 - middelwandig met lijmlaag
- MU47 - middelwandig zonder lijmlaag

Geschikt voor het isoleren en beschermen van laagspanningskabels, ook in ondergrondse toepassingen.

#### Hoofdkenmerken

- middelwandige krimpkous met goede isolatiewaarden
- voor zowel boven- als ondergrondse applicaties
- beschermt aftakkingen en verbindingen in het laagspanningsbereik
- thermoplastische lijmlaag aan de binnenzijde
- beschermt na krimpen tegen vocht en andere omgevingsinvloeden



Middelwandige krimpkous - met of zonder lijmlaag.

**Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!**

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Krimpverhouding</b>	tot 4:1
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-55 °C tot +110 °C
<b>Minimale krimptemperatuur</b>	+120 °C
<b>Smeltpunt lijm</b>	+85 °C
<b>Lengtekrimp</b>	-10 % max.
<b>Diëlektrische sterkte</b>	20 kV / mm
<b>Brandbaarheid</b>	niet vlamvertragend
<b>Isolatieklasse</b>	A (VDE 0530)





### Krimpkous tot 4:1 - lengten van 1 meter

- MA47 - middelwandig met lijmlaag



Krimpkous 4:1 met lijmlaag

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	zwart (BK)	323-20120
MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	zwart (BK)	323-20190
MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	zwart (BK)	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	zwart (BK)	323-20400
MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	zwart (BK)	323-20500
MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	zwart (BK)	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	323-20750
MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	323-21400

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

- MU47 - middelwandig zonder lijmlaag



Krimpkous 4:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
MU47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	zwart (BK)	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,20	1,0 m	zwart (BK)	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	zwart (BK)	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	zwart (BK)	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	zwart (BK)	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	zwart (BK)	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	323-10950
MU47 115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	zwart (BK)	323-11400

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.