

CARATTERISTICHE

- Steli al cromo-vanadio
- Indurito e temprato
- Punte granigliate
- Finitura fosfatata nera

Set di cacciaviti a taglio, Pozidriv a lunga portata RS Pro da 6 pezzi

Codice RS: 537-849



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Cacciaviti ergonomici e lunghi di qualità RS PRO, progettati con eccellenti manici per il controllo preciso. I cappucci a rotazione libera consentono una pressione delle dita costante durante l'avvitatura. Questi cacciaviti di precisione di lunga portata sono ideali per i lavori di precisione, ad esempio su gioielli, orologi e riparazioni di lenti, in cui devono essere rimosse o serrate piccole viti. Questo set da 6 pezzi contiene i seguenti tipi di cacciavite:

A taglio: ha una punta appiattita, utilizzato per viti con una incisione lineare dritta attraverso la testa

Pozidriv: considerato una versione aggiornata di un cacciavite Phillips, progettato per ridurre la cosiddetta "fuoriuscita", ovvero il processo in cui un cacciavite scivola fuori della testa della vite quando viene applicata una coppia più elevata

Specifiche generali

Tipo di cacciavite	Lunga portata
Numero di pezzi	6
Tipo di punta	Pozidriv, a taglio
Imposta contenuto	3 punte parallele a lunga portata con lama piatta: Cacciaviti di precisione: (Impugnatura a iniezione di colore nero con cappuccio terminale girevole verde, rosso e giallo) dimensioni: 2,4 mm x 75mm, 3,0 mm x 100mm e 4,00 mm x 150mm 3 terminali maschio phillip a lunga portata in pc: Cacciaviti di precisione: (Impugnatura a iniezione di colore nero con cappuccio terminale girevole grigio chiaro e grigio scuro) misura: 0-2 x 75mm (diametro-2,4 mm), 0 x 100mm (diametro-3,0 mm) e 1 x 150mm (diametro-4,0 mm)
Applicazioni	Gioielleria, orologeria e riparazioni, sostituzione delle batterie, riparazioni di occhiali e occhiali, elettronica, aprire console - Xbox/PlayStation, aprire telefoni cellulari, aprire MacBook, produzione meccanica e industriale

Specifiche meccaniche

Dimensione punta	POZIDRIV: PZ0; PZ0; PZ1 A taglio: 2,4 mm; 3mm; 4mm
Materiale della lama	Acciaio al vanadio-cromo-molibdeno-nichel (opz. 8660)
Materiale del manico	Maniglia di iniezione in plastica ABS
Finitura della lama	Anodizzato nero
Durezza	Trattamento termico hrc: 47 ~ 56 gradi per le lame

