



Krympeslange for mærkning, termo print

- TULT - 3:1 UL godkendt slange

TULT er en UL godkendt 3:1 krympeslange leveret som slange på rulle der er skrivbar på begge sider. Ekstratilbehøret tillader brugeren at perforere slangen i forudbestemte længder (P4000) eller fuldt afskære (S4000) samtidig med udskrivning med TrakMark DS eller TT4000+ printer.

Udskriv med HellermannTytons program af termo printere og farvebånd

Printere: TrakMark DS, TT4000+ og TT43

Farvebånd: TTRC+, TTDTHOUT, TTRW og TT822OUT


Tilbehør for TrakMark DS og TT4000+: Perforator (P4000), klipper (S4000)

Tilbehør for TT430: Klipper (S430)

Software: TagPrint Pro

Egenskaber og fordele

- Kryppeforhold 3:1
- Tilgængelig i sort, blå, rød, hvid og gul
- Kabeldiameter fra 39 mm til 1 mm
- God mekanisk styrke og resistent overfor organiske opløsningsmidler og kemikalier
- Stor fleksibilitet
- Opfylder UL224 VW-1 og CSA krav
- Leveres i praktisk opbevaringsboks
- Let etiketdesign med TagPrint Pro software



TULT - UL godkendt varmekrymp i 5 farver og forskellige størrelser.

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemperatur	+90 °C
Kryppeforhold	3:1
Anbefalet farvebånd	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Godkendelse	CSA, UL-godkendt



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Blå (BU)	4031026238500	553-40306
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Gul (YE)	4031026220161	553-40304
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Hvid (WH)	4031026220154	553-40309
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Rød (RD)	4031026238494	553-40302
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Sort (BK)	4031026238517	553-40300
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Blå (BU)	4031026238531	553-40486
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Gul (YE)	4031026231105	553-40484
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Hvid (WH)	4031026231112	553-40489
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Rød (RD)	4031026238524	553-40482
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Sort (BK)	4031026238548	553-40480
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Blå (BU)	4031026238562	553-40606
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Gul (YE)	4031026220130	553-40604
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Hvid (WH)	4031026220147	553-40609
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Rød (RD)	4031026238555	553-40602
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Sort (BK)	4031026238579	553-40600

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

Krympeslange for mærkning, termo print

- TULT - 3:1 UL godkendt slange



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Blå (BU)	4031026238593	553-40906
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Gul (YE)	4031026220185	553-40904
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Hvid (WH)	4031026220178	553-40909
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Rød (RD)	4031026238586	553-40902
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Sort (BK)	4031026238609	553-40900
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Blå (BU)	4031026238623	553-41206
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Gul (YE)	4031026220192	553-41204
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Hvid (WH)	4031026220208	553-41209
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Rød (RD)	4031026238616	553-41202
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Sort (BK)	4031026238630	553-41200
TULT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Blå (BU)	4031026238678	553-41806
TULT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Gul (YE)	4031026238654	553-41804
TULT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Hvid (WH)	4031026238647	553-41809
TULT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Rød (RD)	4031026238661	553-41802
TULT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Sort (BK)	4031026238685	553-41800
TULT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Blå (BU)	4031026238722	553-42406
TULT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Gul (YE)	4031026238708	553-42404
TULT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Hvid (WH)	4031026238692	553-42409
TULT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Rød (RD)	4031026238715	553-42402
TULT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Sort (BK)	4031026238739	553-42400
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Blå (BU)	4031026426099	553-43906
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Gul (YE)	4031026426082	553-43904
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Hvid (WH)	4031026426105	553-43909
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Rød (RD)	4031026426112	553-43902
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Sort (BK)	4031026426075	553-43900

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.