




Buntebånd med merkeplater

• IT merkebånd


Med disse båndene kan man både bunte og merke kabler med et produkt.

Egenskaper og fordeler


- Merkebånd produsert i Polyamid 6.6
- Bunter og merker i en operasjon
- Kan merkes på forhånd med merkepenn T82, eller on site
- I vårt etikettprogram finnes størrelser som passer for våre IT merkebånd




IT18FL



IT18R



IT50R



IT50RT




En arbeidsoperasjon med to brukerfordeler.


MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C
Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Sertifiseringer	UL-godkjent

HF ✓

RoHS ✓



IT50RD



IT50L

TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Bredde (W)	Høyde (H)	Lengde (L)	Bredde (W2)	N	For etiketter	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	TAG18-07TD1	100 stk.	Nat. (NA)	13 449 01	111-81900
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,3	80	TAG23-06TD1	100	Nat. (NA)	13 451 24	111-81821
IT50R	9,5	44,5	28,0	12,9	203,0	4,6	225	TAG23-10TD1	100	Nat. (NA)	13 451 25	111-85019
IT50RD	10,0	44,0	29,0	26,3	205,0	4,7	225	TAG26-21TD1	50	Nat. (NA)	-	111-85219
IT50RT	10,0	44,0	46,0	26,3	205,0	4,7	225	TAG43-21TD1	50	Nat. (NA)	-	111-85119
IT50L	19,0	100,0	56,0	12,8	390,0	4,7	225	TAG52-10TD1	100	Nat. (NA)	13 449 04	111-85319

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

N = Minimum strekkfasthet

TYPE	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
T82R-RD	2	Rød (RD)	13 449 16	500-50822
T82S-BK	2	Sort (BK)	13 449 15	500-50820

Forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.