

CARATTERISTICHE

- Resistente agli agenti atmosferici
- Fornito in bobine da 20 m.
- Facile da montare, è sufficiente premere in posizione manualmente
- Profilo scanalato per mantenere il bordo in posizione
- Inserto in metallo integrato per una maggiore ritenzione

Striscia Protector bordi nera in PVC RS Pro, 20m x 9,5 mm x 12mm

Codice RS: 619-1714



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Striscia di protezione bordi flessibile di alta qualità RS PRO progettata per coprire facilmente e proteggere i bordi affilati delle lamiere quali i pannelli in metallo. Il design robusto del proteggi bordi è composto da un inserto metallico a U coperto da un rivestimento in PVC nero estruso. La striscia di protezione bordi viene semplicemente premuta in posizione con le mani, mentre le labbra del rivestimento PVC e i denti nell'inserto in metallo fissano il bordo inserito in posizione sfruttando l'effetto di serraggio. Non sono necessari ulteriori lavori preparatori, attrezzi o adesivi

Specifiche generali

Tipo di prodotto	Protector. Bordi
Materiali	PVC
Colore	Nero
Applicazioni	Industria ferroviaria, costruzioni navali, edifici, costruzione di macchine

Specifiche meccaniche

Dimensioni	20mx 12mm x 9,5 mm
Lunghezza	20m
Larghezza	12mm
Altezza	9.5mm
Resistenza all'ozono	NO

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura d'esercizio: -	Da -30°C a 70°C.
-----------------------------------	------------------

Omologazioni

Conformità/certificazioni	Certificato di conformità RoHS
----------------------------------	--------------------------------



Specifications:

Colour: Black
Material: PVC Rubber
Length (m): 20
Height (mm): 9.5
Width (mm): 11.9

