

# Han M Hood Top Entry 2 Pegs M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 19 37 003 1440                                                                |
| 规格     | Han M Hood Top Entry 2 Pegs M20                                               |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/19370031440">https://harting.com/19370031440</a> |

## 标识

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 类别      | 上壳/底座              |
| 上壳/底座系列 | Han <sup>®</sup> M |
| 上壳/底座类型 | 上壳                 |

## 版本

|        |              |
|--------|--------------|
| 尺寸     | 3 A          |
| 版本     | 顶出线          |
| 电缆入口数量 | 1            |
| 出线孔    | 1x M20       |
| 锁定类型   | 单锁扣          |
| 应用领域   | 用于恶劣环境的上壳/底座 |
| 包装内容   | 带密封螺栓        |

## 技术参数

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 极限温度             | -40 ... +125 °C        |
| 关于极限温度的说明        | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP44                   |
|                  | IP65 带密封螺栓             |
|                  | IP67 带密封螺栓             |

## 材料特性

|            |               |
|------------|---------------|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸锌           |
| 表面 (上壳/底座) | 粉末涂层          |
| 颜色 (上壳/底座) | RAL 9005 (乌黑) |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| RoHS             | 符合                         |
| ELV 状态           | 符合                         |
| China RoHS       | e                          |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                        |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                        |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                        |
| 加州 65 号提案物质      | 有                          |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                     |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)       |
| 包含危险等级的要求集       | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3) |

规格和认证

|    |              |
|----|--------------|
| 认证 | CE<br>DNV GL |
|----|--------------|

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 10                 |
| 净重          | 50 g               |
| 原产国         | 德国                 |
| 欧洲海关关税号     | 85389099           |
| GTIN        | 5713140128361      |
| eCl@ss      | 27440202 长方形连接器的外壳 |
| ETIM        | EC000437           |
| UNSPSC 24.0 | 39121466           |