




BMP41 Etikettskrivare

Fixat och klart

www.bradyeurope.com/BMP41



Etikettskrivaren BMP41 är en robust, bärbar lösning som ger dig flexibiliteten att skapa etiketter av utstansat eller kontinuerligt material med upp till 25 mm bredd, var som helst, när som helst! Vare sig du behöver skriva ut dagligen eller bara någon enstaka gång är BMP41 skrivaren för alla dina etikettutskriftar – från kabelmärkning och allmän identifiering-märkning till större jobb som patchpaneler, kopplingsplintar och annat.

Skriv en gång, skriv ut allt, få det gjort!

Byggd för tillförlitlighet i alla miljöer

- Falltestad skrivare med stötskydd av gummi i hörnen som ger optimalt skydd och säkerhet under tuffa förhållanden.
- Ergonomisk centrubalanserad skrivare med räfflat grepp för smidig hantering.
- Laddningsbart batteri med lång livslängd gör att du alltid kan skriva ut när du är på språng och minskar behovet av laddning.
- Högvolymsutskrift med upp till 250 etiketter per dag.

Designad för enkel användning

- Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm för tydlighet.
- QWERTY-tangentbord, grafikbibliotek, snabbtangenter och menyfunktioner för snabba etikettutskriftar.
- WYSIWYG-funktionalitet innebär att du kan se texten du skriver ut – så att du bara behöver skriva ut en gång.
- Magnetillbehör för handsfree-utskrift.

Designad för hållbarhet

- Skriver ut hållbara märkningar på 25,4 mm bredd för att maximera informationsmängden.
- Skriv ut på färdigutstansat material som ger ett enhetligt och professionellt utseende eller använd kontinuerliga material om du behöver anpassa etikettlängden.
- Uppfyll alla krav med upp till 10 olika branschspecifika material.

Avancerat system med allt-i-en-kassett

- Smart Cell-tekniken innebär att etikettformatet automatiskt ställs in utan kalibrering.
- Korrekt färgbandsmatchning för optimal utskriftsbeständighet.
- Enkelt att förvara, transportera och använda med flera olika kassetter.
- Snabbt och enkelt att byta förbrukningsmaterial – tryck bara in rätt kassett.
- Dragflik på kassetten gör att man kan ta bort den med en hand vid utbyte av förbrukningsmaterial.



Utskrifter för en mängd användningsområden. Bland annat märkning av kablar, förpackningar, kopplings- och patchpaneler och all annan tänkbar uppmärkning ...

Artikelnummer för skrivare

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
133254	BMP41-KIT-EU	BMP41 Etikettskrivare för EU
198648	BMP41-EU-PWID	Etikettskrivare BMP41 – EU med Brady Workstation PWID-svit
711213	BMP41-KIT-UK	Etikettskrivare BMP41 – UK
198629	BMP41-UK-PWID	Etikettskrivare BMP41 – UK med Brady Workstation PWID-svit

 Basic Suite medföljer alla skrivare; allt du behöver göra är att ladda ned den. Workstation.BradyID.com/Free

 Identifiera snabbt produkter och kablar med anpassade textetiketter eller grafiska etiketter och använd serienummerade eller importerade data. Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Teknisk information om skrivaren

Etikettskrivaren BMP41 är en robust, bärbar lösning som ger dig flexibiliteten att skapa etiketter av utstansat eller kontinuerligt material med upp till 25 mm bredd, var som helst, när som helst! Vare sig du behöver skriva ut dagligen eller bara någon enstaka gång är BMP41 skrivaren för alla dina etikettutskrift – från kabelmärkning och allmän identifiering-märkning till större jobb som patchpaneler, kopplingsplintar med mera.

Skriv en gång, skriv ut allt, få det gjort! Denna skrivare kommer med en kostnadsfri Brady Workstation Grundläggande Design - App - svit, så att du omedelbart kan börja designa professionella etiketter.

Specifikationer	
Utskriftsteknik	Termotransfer
Upplösning (dpi)	300
Utskriftshastighet (mm/sek)	33.00
Färgfunktion	Enfärg
Kontinuerligt eller utstansat	Kontinuerlig tejp och utstansade etiketter
Max. etikettbredd	25.40 mm
Max. utskriftslängd	990.00 mm
Rekommenderad användning/etiketter per dag	250
Fristående utskrift (utan dator)	Ja
Anslutningsalternativ	USB
Kan anslutas till en dator	Ja
Streckkoder	Code 39 & UCC 128 fristående, flera via programvara
Inbyggda symboler	450
Kompatibel programvara	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft
Fysiska egenskaper	
Djup × höjd × bredd	90 mm × 290 mm × 150 mm
Vikt (kg)	1.30 kg
Tangentbord	QWERTY
Skärm	Stor bakgrundsbelyst skärm
Sax	Standard, inbyggd, manuell
Garanti	2 år



Förvara smidigt din bärbara skrivare, några förbrukningsvaror och tillbehör i en lättviktig, mjuk väska med skyddande stoppning som prydligt samlar dina identifieringsverktyg på ett ställe.



Elektriskt applikationskit

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
198650	BMP41-EU-ELEC	BMP41 Etikettskrivare för EU m. elektriskt applikationskit
198652	BMP41-UK-ELEC	Etikettskrivare BMP41 – elektriskt applikationskit – UK

I kitet ingår en av varje

Etikettskrivare BMP41 – EU eller etikettskrivare BMP41 – UK	
BMP41-HC	BMP41 hård väska
BMP41-MAGNET	BMP41 Magnet
BWS PWID Suite	Brady Workstation PWID Suite
M-91-427	Svart på vit/transparent självlaminerande vinyl, 25,40 mm × 38,10 mm, 180 etiketter / kassett
MC1-1000-595-WT-BK	Svart på vit vinyl, 25,40 mm × 7,62 m, 1 / kassett
M-131-499	Svart på vit nylon, 12,70 mm × 25,40 mm, 180 etiketter / kassett

Applikationskit för tele- och datakommunikation

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
198649	BMP41-EU-DATA	BMP41 Label Printer - Voice & Datacom Kit - EU
198651	BMP41-UK-DATA	Etikettskrivare BMP41 – tele- och datakommunikationskit – UK

I kitet ingår en av varje

Etikettskrivare BMP41 – EU eller etikettskrivare BMP41 – UK	
BMP41-HC	BMP41 hård väska
BMP41-MAGNET	BMP41 Magnet
BWS PWID Suite	Brady Workstation PWID Suite
M-48-427	Svart på vit/transparent självlaminerande vinyl, 25,40 mm × 19,05 mm, 200 etiketter / kassett
MC1-1000-595-WT-BK	Svart på vit vinyl, 25,40 mm × 7,62 m, 1 / kassett
MC-375-422	Svart på vit polyester, 9,53 mm × 7,62 m, 1 / kassett

BMP41-tillbehör

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
133255	BMP41-BATT	Uppladdningsbart NiMH-batteri
133257	BMP41-HC	BMP41 hård väska
134176	BMP41-MAGNET	BMP41 Magnet
711222	BMP41-QC-EU	EU extern batterisnabbladdare för BMP41 och BMP61
711223	BMP41-QC-UK	UK extern batterisnabbladdare för BMP41 och BMP61
710612	M41/50/61/71/611-AC-BC-EU	Nätadapter – Europa 220 V
114883	M41/50/61/71/611-AC-BC-NA	Nätadapter – USA 120 V
710613	M41/50/61/71/611-AC-BC-UK	Nätadapter – UK 240 V